

gLOW FREE  
Most advanced technologies are very gentle and rich to us.

アルコールテスター  
ALCOHOL TESTER

令和4年4月1日から安全運転管理者の業務に、運転者の酒気帯び有無の確認と記録の保存が追記され、令和4年10月1日からは、アルコール検知器の使用が**義務化**されます。

自動車を5台以上保有する事業者もしくは、乗車定員が11人以上の自動車が一台以上保有する事業者は、安全運転管理者の選任が必須です。

飲酒運転は法律で禁止されています……



息を吹きかけるだけで簡単に測定が可能！測定結果はすぐに表示され、何回でも短時間で測定できるポケットタイプアルコールテスターです。



原寸

2,860円(税込)

購入金額合計税込1,1000円以下の場合、送料別途550円が発生いたします。

簡単  
操作

わかりやすい  
数値  
表示

速攻  
高感度  
測定

携帯性  
抜群

使用方法

- ① 本体を4~5回振って検知孔に息を吹きかけ、内部に溜まっているホコリやニオイや湿気を取り除いてください。
- ② ボタンを2秒間押し、ピッと鳴り、右図のように「010」~「000」と10秒間カウントダウンが始まります。
- ③ カウントダウンが終わると右図のように測定モードに変わり「C→C→C」が点滅表示されますので、上部の検知孔に1cm離してフーッと息を吹きかけてください。
- ④ 2秒後に測定結果が数値表示された後、電源自動OFFになります。



単4形乾電池2本付

- 主な仕様
- 電源 乾電池(単4、2本付)
- 検知方法 半導体ガスセンサー
- 表示方法 デジタル表示
- 測定範囲 0.00mg/L~0.50mg/L(0.01mg/L単位)  
0.51mg/L以上は「H I」表示  
0.25mg/L以上は「ピッピッ…」警告音
- 測定精度 0.25mg/L未満±0.05mg/L  
0.25mg/L以上±0.10mg/L
- 使用温度 0°C~40°C(理想温度15°C~30°C)
- 外形寸法 37×92×16(mm)
- 質量 約60g(電池込)
- 主な材質 本体ケース:ABS樹脂
- JAN 4582107441642



この商品は飲酒運転の可否を判別するものではありません。



株式会社 サン高千穂

SUN-TAKACHIHO CO.,LTD.

〒003-0027 札幌市白石区本通16丁目北1番20号  
TEL (011)865-2344(代) FAX (011)865-4450

Eメール: kikaku@sun-takachiho.co.jp  
http://www.sun-takachiho.co.jp

KE-302