

Portable Alcohol Checker

測定範囲	酔い具合
0.50mg/L以上	飲みすぎ
0.50mg/L	感情の抑制ができなくなる
0.40mg/L	感情が高ぶり多弁になる 行動が大胆になる
0.30mg/L	適度に酔い、 機嫌が良くなる
0.20mg/L	顔や皮膚が上気、 適度な酔い加減
0.10mg/L	酔い始め
0.00mg/L	飲み始め



※印刷の都合上、実際の製品と色が多少異なることがあります。

PL保険加入済



MKC-8 ポータブル アルコール検知器

税込 **¥2,750**

※次回5月末頃入荷予定です。

検知方式	半導体ガスセンサー
センサー寿命	ご使用開始後1年経過、又はセンサー使用回数が2500回になった場合(どちらか早い方)
呼気中アルコール濃度測定範囲	0.00~0.95mg/L 0.01mg/L単位 (0.05mg/L以下は0.00mg/L表示)
センサー使用回数表示	0~2500回まで / 他社約1000回
電源	DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)
使用温度範囲	5~35℃(結露なきこと)
保管温度範囲	0~40℃(結露なきこと)
寸法	幅40×高さ109×奥行14mm
主な材質	ABS 質量 約28.5g(乾電池含まず)
付属品	取扱説明書

MADE IN CHINA

RABLISS アルコール検知器 KO272

2500 使用期限3年、使用回数2,500回の長寿命タイプ

6月下旬ころ入荷予定

- 120回分のメモリー機能
- 警告音でお知らせアラーム機能搭載
- 測定値で変わる3色のバックライト



/ピッ!ピッ!ピッ! \

2022年10月1日より
「アルコール検知器を使用しての酒気帯びの有無の確認」が義務化されます。
〈白ナンバー車5台以上を使用する安全運転管理者選任事業者が対象〉

税込 **¥4,290**



セット内容

本体・ポーチ・取扱説明書



品名	RABLISS アルコール検知器
型番	KO272
センサー寿命	使用開始後3年経過または、2,500回測定(どちらか早い方)
測定範囲	0.00~0.95mg/L 表示単位 0.01mg/L
検知方式	半導体ガスセンサー
電源	単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)
使用温度範囲	0℃~35℃(結露なき事)
保管温度範囲	-10℃~50℃(結露なき事)
本体寸法	約108×34×20mm
本体質量	約29g(乾電池含まず)
販売元	小林薬品株式会社

株式会社サン高千穂
SUN-TAKACHIHO CO.,LTD.

〒003-0027 札幌市白石区本通16丁目北1番20号
TEL (011)865-2344(代) FAX (011)865-4450
Eメール: kikaku@sun-takachiho.co.jp
http://www.sun-takachiho.co.jp

呼気でアルコール濃度を簡単に測ります

- 使用目的の注意事項
- 本器の測定データは飲酒の有無を判断する一つの材料でしかなく、運転の可否を判断するものではありません。
 - 飲酒運転は法律で禁じられています。また同様に飲酒により禁じられている行為はおやめください。
 - 測定結果に基づいての車両の運転や機器の操作への判断に対して、本器の製造者、および販売に携わる関係者は一切の責任を負いません。

交通安全は家庭から
SUN-TAKACHIHO CO.,LTD.
株式会社サン高千穂

〒003-0027 札幌市白石区本通16丁目北1-20
TEL (011)865-2344(代) FAX (011)865-4450
http://www.sun-takachiho.co.jp